



Стойка турникета
PERCo-T-04W-24

Паспорт



РОСС. RU. МЛ02.В00145
ТУ 3428-009-44306450-2000

1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

1.1. Стойка турникета **PERCo-T-04W-24** (далее — **стойка**) предназначена для работы с блоком управления **PERCo-CU-02N**, а так же под управлением контроллеров производства PERCo следующих серий: **600-й**, **700-й** и **12000-й** в составе систем контроля и управления доступом.

1.2. По устойчивости к воздействию климатических факторов внешней среды стойка соответствует категории У2 по ГОСТ 15150-69 (для эксплуатации на открытом воздухе под навесом или в помещениях без искусственно регулируемых климатических условий). Это обеспечивается дополнительным антикоррозионным покрытием стойки полицинком и встроенной в корпус стойки системой терморегуляции. Преграждающие планки, входящие в комплект поставки стойки, изготовлены из нержавеющей стали.

Эксплуатация стойки разрешается при температуре окружающего воздуха от минус 40 до плюс 40°C и относительной влажности воздуха до 100% при 25°C;

Хранение стойки разрешается при температуре окружающего воздуха от минус 40 до плюс 40°C и относительной влажности воздуха до 98% при 25°C.

1.3. Стойку в оригинальной упаковке производителя можно перевозить наземным (автомобильным и железнодорожным), речным, морским и воздушным транспортом. При транспортировке допускается штабелировать ящики в 5 рядов.

1.4. В связи с постоянным совершенствованием выпускаемой продукции производитель оставляет за собой право вносить без предварительного уведомления изменения в конструкцию изделия, не ухудшающие его технические характеристики.

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания стойки (постоянного тока)	12±1,2 В
Мощность, потребляемая стойкой от блока управления.....	не более 8 Вт
Напряжение питания системы терморегуляции (переменного тока)	24±2,4 В
Мощность, потребляемая системой терморегуляции.....	не более 60 Вт
Усилие поворота преграждающей планки.....	не более 3,5 кгс
Габаритные размеры стойки (длина x ширина x высота).....	280x260x1050 мм
Габаритные размеры пульта управления (длина x ширина x высота).....	127x84x30 мм
Ширина проема прохода	600 мм
Длина кабеля управления стойки	3,0 м
Длина кабеля пульта управления.....	3,0 м
Длина кабеля питания системы терморегуляции	3,0 м
Масса стойки в комплекте (нетто)	не более 37 кг
Масса пульта управления (нетто).....	не более 0,35 кг
Средняя наработка на отказ	не менее 1500000 проходов
Средний срок службы.....	не менее 8 лет
Класс защиты от поражения электрическим током.....	III по ГОСТ Р МЭК335-1-94

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Стойка с кабелем управления и кабелем питания системы терморегуляции ..	1 шт.
Пульт управления PERCo-H-05 с кабелем	1 шт.
Планка преграждающая	3 шт.
Ключ механического замка	2 шт.
Ящик (транспортная тара).....	1 шт.
Паспорт	1 экз.
Заглушка	5 шт.

Дополнительное оборудование, не входящее

в стандартный комплект поставки (заказывается отдельно):

1. Датчик несанкционированного прохода (для контроля зоны прохода) 1 шт.
2. Болт анкерный М10х70 (фирма «SORMAT», Финляндия)..... 4 шт.
3. Блок питания системы терморегуляции 1 шт.

Вариант окраски (на него указывает последняя буква в названии модели):

- R** — сталь, покрытие «муар», светло-бежевый цвет с эффектом слюды.
RAL — сталь, покрытие по каталогу **RAL**.

4. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА КОМПАНИИ PERCo

Компания PERCo (Изготовитель) гарантирует соответствие стойки турникета **PERCo-T-04W-24** требованиям безопасности, электромагнитной совместимости (сертификат соответствия № РОСС.RU.МЛ02.В00145) и ТУ 3428-009-44306450-98 при соблюдении Покупателем правил хранения, монтажа и эксплуатации, изложенных в руководстве по эксплуатации турникета.

Гарантийный срок эксплуатации стойки составляет 24 месяца со дня продажи, если иное не оговорено в договоре с клиентом на поставку изделия.

В случае отсутствия даты продажи в паспорте на изделие, срок гарантии исчисляется от даты выпуска изделия, обозначенной в паспорте и на этикетке изделия.

В случае не гарантийного ремонта гарантийный срок на замененные детали и узлы составляет 3 месяца и исчисляется со дня отправки изделия (отремонтированного или из ремонтного фонда) в адрес Покупателя.

Все претензии по количеству, комплектности и дефектам внешнего вида поставленного товара принимаются Изготовителем в письменной форме в срок, не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента получения товара Покупателем. В случае несоблюдения вышеуказанного срока претензии к поставленному товару по перечисленным основаниям не принимаются.

Гарантия не распространяется:

- на изделия, узлы и блоки:
 - имеющие механические повреждения корпуса, приведшие к выходу из строя изделия;
 - имеющие следы постороннего вмешательства или ремонта лицами, не уполномоченными Изготовителем;
 - имеющие не санкционированные изготовителем изменения конструкции или комплектующих изделий;
 - имеющие повреждения, вызванные обстоятельствами непреодолимой силы (стихийные бедствия, вандализм, и т.п.) или, если неисправности произошли вследствие действия сторонних обстоятельств (скачков напряжения электропитания, электрических разрядов и т.д.);

- на предохранители блоков управления, аккумуляторы, гальванические элементы и другие узлы, замену которых в соответствии с эксплуатационной документацией производит покупатель.

В максимальной степени, допустимой действующим законодательством, компания PERCo не несет ответственности ни за какие прямые или косвенные убытки Покупателя, включая убытки от потери прибыли, упущенную выгоду, убытки от потери информации, убытки от простоя и т.п., связанные с использованием или невозможностью использования оборудования и программного обеспечения, в том числе из-за возможных ошибок или сбоев в работе программного обеспечения.

В течение гарантийного срока производится бесплатный ремонт изделия в мастерской Изготовителя, в сертифицированных центрах продаж и обслуживания и в сертифицированных сервисных центрах компании PERCo, перечень которых приведен на сайте компании и в паспортах на изделия. Предприятие-изготовитель оставляет за собой право отремонтировать неисправное изделие или заменить его на исправное. Срок ремонта определяется Изготовителем при сдаче оборудования в ремонт. Расходы по транспортировке изделия к месту ремонта и обратно несет Покупатель, если иное не оговорено в договоре на поставку изделия. Расходы по отправке потребителю из ремонта малогабаритных изделий (до 5 кг) в пределах простого тарифа почты России несет Изготовитель.

В целях сокращения срока ремонта перед отправкой изделия в ремонт на предприятие-изготовитель, Покупателю необходимо проинформировать специалиста Департамента Сервисного Обслуживания компании PERCo о проблеме, возникшей при эксплуатации изделия и причинах его отправки в ремонт.

При этом необходимо заполнить **бланк рекламации** и отправить его по электронной почте с сайта компании PERCo или сообщить необходимые данные специалисту Департамента Сервисного Обслуживания компании PERCo для заполнения им бланка возврата. Компания PERCo оставляет за собой право не принимать в ремонт изделия у Покупателей, не заполнивших бланк рекламации изделия.

ВЫЕЗД И ОБСЛУЖИВАНИЕ ИЗДЕЛИЙ НА МЕСТЕ УСТАНОВКИ НЕ ВХОДИТ В ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА КОМПАНИИ PERCo, И ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ЗА ОТДЕЛЬНУЮ ПЛАТУ.

За исключением гарантий, указанных выше, компания PERCo не предоставляет никаких других гарантий относительно совместимости покупаемого изделия с программным обеспечением или изделиями производства других компаний, или гарантий годности для конкретной цели, не предусмотренной эксплуатационной документацией на это изделие.

Гарантией не предусматриваются претензии относительно технических параметров изделий, если они соответствуют указанным предприятием-изготовителем. Компания PERCo не гарантирует, что покупаемые Вами изделия отвечают Вашим требованиям и ожиданиям.

Наши товары относятся к технически сложным товарам, поэтому компания PERCo не принимает обратно исправное оборудование, если оно по каким-либо причинам не подошло Покупателю.

Если в результате проведенной изготовителем экспертизы рекламационного изделия дефекты не обнаружатся, то Покупатель должен будет оплатить расходы изготовителя на экспертизу.